



REU410X



Module audio, 2 fils, montage encastré, acier inox, Modesta

Caractéristiques techniques

Connectivité

Type de montage	Installation à encastrer
-----------------	--------------------------

Matière

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Métal
---------	-------

Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	0
----------------------------	---

Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

Dimensions

Dimensions	85 x 85 mm
------------	------------

Hauteur	85 mm
---------	-------

Largeur	85 mm
---------	-------

Profondeur	21 mm
------------	-------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-30 - 80 °C
-----------------------------------	-------------

Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm ²
-----------------------	-----------------------

Équipement

Méthode de construction modulaire	Oui
-----------------------------------	-----

Textes

Mode de montage	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
-----------------	---

Raccordement	Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis Raccordement pour câble de raccordement module
--------------	--

Protection	Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme
------------	--

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----