



VANR12013TU

supply-unit R12 wet c. t. outl. PA 3mm

Technické vlastnosti

Architektura

S ochranným rámem na koberce	Ano
S prostorem pro koberec	Ano

Rozměry

Vestavěná hloubka	90 mm
Vestavěný průměr	306 mm
Vnější průměr	325 mm
Tloušťka prohlubně pro koberec	3 mm

Konfigurace

Instalační velikost (podlahová instalace)	R12
---	-----

Instalace, montáž

Vhodné pro zapuštěnou podlahovou montáž	Ne
Vhodné pro montáž do betonu	Ano
Vhodné pro venkovní použití	Ne
Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy	Ne
Vhodné pro mokré čištění	Ano

Instrukce

Údržba podlah	Mokré
---------------	-------

Materiál

Materiál	Hliník
----------	--------

Funkce

Vhodné pro podlahový žlab	Ne
---------------------------	----

Tvar

Tvar	Kulatý
------	--------

Texty

Vývod kabelů	S kabelovým vývodem v krytu
--------------	-----------------------------

Materiál

Barva	Hliník
-------	--------

Připojení

Počet vstupů potrubí	3
Počet zásuvek SCHUKO	12

Vybavení

Počet vestavěných zařízení	12
Počet zásuvkových boxů	3

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK08
Třída ochrany v nepoužívaném stavu	IP66

Ilustrace a výkresy

