



WXP2405

GALLERY ΠΛΑΙΣΙΟ 5 ΣΤ. ENIAIO PECAN

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

| | |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 1 |
| Αριθμός στοιχείων | 5 |

Υλικά

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Χρώμα | Pecan |
| Κωδικός RAL | 8025 |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ |
| Υλικό | πολυανθρακικό (PC) Ξύλο |

Διαστάσεις

| | |
|--------|---------|
| Ύψος | 88 mm |
| Πλάτος | 163 mm |
| Βάθος | 9,30 mm |

Παρελκόμενα

| | |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

| | |
|---------------------------|-----------|
| Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης | Οριζόντια |
|---------------------------|-----------|

Ασφάλεια

| | |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP21 |
| Αντοχή σε κρούση IK | IK05 |

Συνθήκες χρήσης

| | |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

Βιωσιμότητα

| | |
|-----------------|-----|
| Συμμόρφωση RoHS | Ναι |
|-----------------|-----|