



WXP2402

Plaque gallery 1 poste pecan

Caractéristiques techniques

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de postes | 1 |
| Nombre de modules | 2 |

Matières

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Couleur | Pecan |
| Code RAL | 8025 |
| Finition de la surface | Mat |
| Matière | Polycarbonate (PC) Bois |

Dimensions

| | |
|-------------------------------|---------|
| Hauteur | 88 mm |
| Largeur | 92 mm |
| Profondeur | 9,30 mm |
| Nombre d'unités, horizontales | 1 |
| Nombre d'unités, verticales | 1 |

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-----|
| Étiquetés, avec champ d'étiquetage | Non |
|------------------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP21 |
| Résistance aux chocs IK | IK05 |

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|