



47432022

Β.ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ R.1/R.3 ΚΟΚΚΙΝΗ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση 250 V

Ηλεκτρικό ρεύμα

Όνομαστικό ρεύμα 16 A

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Υλικά

Χρώμα Κόκκινο

Κωδικός RAL 3003

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 71 mm

Πλάτος 71 mm

Αριθμός μονάδων 1

Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος 31 mm

Ενσωματωμένο βάθος 32 mm

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης Ακροδέκτης plug-in

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση Χωνευτή τοποθέτηση

Συνδεσιμότητα

Είδος σύνδεσης plug-in σύνδεσης

Τρόπος στήριξης Στερέωση με βίδες
Τοποθέτηση με νύχια

Εξοπλισμός

Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματος SCHUKO

Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμα Όχι

Με καπάκι Όχι

Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσης Όχι

Με LED σηματοδότησης Όχι

με κλειδαριά Όχι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 1

Ασφάλεια

Με επαφές ασφαλείας Όχι

Αντοχή σε κρούση IK IK05

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Λειτουργίες

Με φωτισμό προσανατολισμού Όχι

Φωτιζόμενο Όχι

Κείμενο

Κάλυμμα	Κεντρική πλάκα καλύμματος
Ασφάλεια	Χωρίς αυξημένη προστασία έναντι επαφής
Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες

Κατάλληλο για

R.x

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----