



80960299



IP20

Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker S/B polarwit mat

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement	Enkele toets
-------------------	--------------

Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	55 mm
Breedte	55 mm
Diepte	10 mm

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF	Nee
Aansluitwijze	Klembevestiging

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Klembevestiging
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: drukknop enkelvoudig en serie-drukknop enkelvoudig
schakelaar/-impulsdrukknop	Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

Serie berker S.x	
------------------	--

Duurzaamheid

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja