



80960299



IP20

Tampa p/ BP KNX S.x 1 tecla c/BCU, br mt

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Tecla simples
--------------------------	---------------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	55 mm
Largura	55 mm
Profundidade	10 mm

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	ETS easy
--------------------------------	-------------

Conetividade

Sistema bus RF KNX	Não
Tipo de montagem	Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz	Sim
---------------------------------	-----

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Texto

Impressão	Sem gravação
Modo de instalação	Fixação com grampos
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos
Botão de pressão	Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e botão de grupo de 1 canal
Comutador basculante/botão de pressão	Para comutador/interruptor intermédio

Adequado para

S.x/B.x	
---------	--

Sustentabilidade

RECh - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim