




HWX025H

**Bobina de cierre 24-30V AC/DC (CC)**

**Características técnicas**

**Potencia**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Consumo de entrada       | 300 VA |
| Consumo de mantenimiento | 5 VA   |

**Seguridad**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Índice de protección IP | IP4X |
|-------------------------|------|

**Condiciones de uso**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |
|-------------------------------|-------------|

**Tensión**

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Tensión circuito de mando en AC                | 24 - 30 V |
| Tensión circuito de mando en CC                | 24 - 30 V |
| Tensión asignada de aislamiento Ui             | 480 V     |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 6000 V    |
| Categoría de sobretensión según IEC60947-1     | 2         |

**Sostenibilidad**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Sin halógenos         | Sí |
| REACH – libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS     | Sí |