



HWX025H

**Tillslagsspole 24-30V AC/DC (CC)**

**Tekniska egenskaper**

**Ström**

Absorberad startström	300 VA
Driftförbrukning	5 VA

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP4X
---------------------	------

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

**Spänning**

Styrspänning AC	24 - 30 V
Styrspänning DC	24 - 30 V
Nominell isolationsspänning $U_i$	480 V
Nominell impulsskyddsspänning $U_{imp}$	6000 V
Överspänningskategori enligt IEC 60947-1	2

**Hållbarhet**

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja