



80960283



IP20

Tampa p/ BP KNX S.x 1 tecla c/ BCU, alu

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla simples

Materiais

Cor Alumínio

Código RAL 9006

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Envernizado

Dimensões

Altura 55 mm

Largura 55 mm

Profundidade 10 mm

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS
easy

Conetividade

Sistema bus RF KNX Não

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Texto

Impressão Sem gravação

Modo de instalação Fixação com grampos

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 1 canal e
botão de grupo de 1 canal

Comutador basculante/botão de pressão Para comutador/interruptor intermédio

Adequado para

S.x/B.x

Sustentabilidade

RECh - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim