



80960282



IP20

Copertura x modulo sensore a tasti singolo KNX berker S.1/B.3/B.7 bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Levetta singola

Materiali

Colore Bianco

Codice RAL 1013

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 10 mm

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS
easy

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Si

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Testo

Stampa Senza stampa

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo
singolo

Interruttore/pulsante a bilanciere Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si