



80960285



IP20

### Copertura x Mod. sensore a tasti singolo KNX berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

##### Materiali

Colore	Antracite
Codice RAL	7021
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

##### Serie

Altezza	55 mm
Larghezza	55 mm
Profondità	10 mm

##### Impostazioni

Modalità di configurazione supportata	ETS easy
---------------------------------------	-------------

##### Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a morsetto

##### Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	Si
--------------------------------------	----

##### Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

##### Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Fissaggio con morsetto
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo singolo
Interruttore/pulsante a bilanciere	Per interruttore di commutazione/invertitore

##### Adatto per

S.x/B.x

##### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si