



80960285



IP20

## Afdek. 1-v voor drukknopmodule, berker S/B antraciet

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

#### Materiaal

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Kleur                   | Antraciet   |
| RAL-code                | 7021        |
| Afwerking oppervlakte   | Mat         |
| Materiaal               | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte  | 10 mm |

#### Instellingen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS<br>easy |
|--------------------------|-------------|

#### Aansluitmogelijkheden

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Met bussysteem KNX RF | Nee             |
| Aansluitwijze         | Klembevestiging |

#### Samenstelling

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Controlevenster/licht uitgang | Ja |
|-------------------------------|----|

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

#### Teksten

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Opdruk                       | Zonder opdruk                                                                     |
| Montagewijze                 | Klembevestiging                                                                   |
| Verlichting                  | Voor verlichtings- en controlecircuit                                             |
| Drukknop                     | Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 1-voudig en groepsimpulsdrukker 1-voudig |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor wissel-/kruisschakelaar                                                      |

#### Geschikt voor

|         |  |
|---------|--|
| S.x/B.x |  |
|---------|--|

#### Duurzaamheid

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |