



47432003

Розетка з з/к червона з надписом SV, 16A/250В, R.1/R.3

Технічні характеристики

Напруга

Номінальна напруга 250 V

Електричний струм

Номінальний струм 16 A

Частота

Частота 50 - 60 Hz

Матеріали

Colour Зелений

Код RAL 6029

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Термопластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Кількість одиниць 1

Вбудовувані коробки прихованого монтажу 31 mm

Вбудована глибина 32 mm

Під'єднання

Тип роз'єму/штекера Вставний термінал

Установлення, монтаж

Монтаж на Внутрішня установка

Підключення

Тип з'єднання Штекерне з'єднання

Тип монтажу Монтаж гвинтами
Гачкове кріплення

Обладнання

Тип розетки роз'єму/вилки SCHUKO

Поворотна центральна вставка Ні

З відкидною кришкою Ні

З круглим захисним заземлювальним штифтом Ні

З сигнальною лампою Ні

Із замком Ні

Аксесуари

Має поле для маркування Ні

Ємність

Кількість модулів 1

Безпека

З посиленним захистом від контакту Ні

Ударостійкість IK IK05

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Функції

З орієнтаційним освітленням Ні

З функціональним освітленням Ні

Тексти

Відбиток З написом "SV"

Накладка Центральна кришка

Тексти

Захист	Без посиленого захисту контакту
Тип з'єднання	Зі вставними клемами

Сумісний із

R.x

Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----