



80960289



IP20

### Copertura x modulo sensore a tasti singolo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 bianc pol luc

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Elemento di controllo/comando | Levetta singola |
|-------------------------------|-----------------|

##### Materiali

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Colore                | Bianco polare           |
| Codice RAL            | 9010                    |
| finitura superficiale | Lucido                  |
| Materiale             | Materiale termoplastico |
| Trattamento           | Non trattato            |

##### Serie

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 55 mm |
| Larghezza  | 55 mm |
| Profondità | 10 mm |

##### Impostazioni

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Modalità di configurazione supportata | ETS<br>easy |
|---------------------------------------|-------------|

##### Connettività

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Con sistema bus radio KNX       | No                   |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |

##### Equipaggiamento

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | Sì |
|--------------------------------------|----|

##### Acessori

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | No |
|---------------------------|----|

##### Protezione

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
|-----------------------------------------|------|

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 45 °C |
|-------------------------|------------|

##### Testo

|                                    |                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Stampa                             | Senza stampa                                                                 |
| Tipo di montaggio                  | Fissaggio con morsetto                                                       |
| Illuminazione                      | Per illuminazione e commutazione di controllo                                |
| Pulsante                           | Anche per applicazioni KNX: pulsante singolo e pulsante di gruppo<br>singolo |
| Interruttore/pulsante a bilanciere | Per interruttore di commutazione/invertitore                                 |

##### Adatto per

|         |
|---------|
| S.x/B.x |
|---------|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |