



47432007

Presa SCHUKO serigrafia "ZSV" Berker R.1/R.3 arancione lucido

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale 250 V

Corrente

Corrente nominale 16 A

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Materiali

Colore Arancione

Codice RAL 2003

finitura superficiale Lucido

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 71 mm

Larghezza 71 mm

Numero di unità 1

Profondità delle scatole da incasso 31 mm

Profondità di installazione 32 mm

Connessione

Tipo di connettore Morsetto a innesto

Installazione, montaggio

Montaggio su Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione Raccordo a innesto

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite
Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa Schuko P30 / Universale

Inserto centrale ruotato No

Con coperchio a cerniera No

Con spinotto di protezione rotondo No

Con lampada di segnalazione No

Con serratura No

Accessori

Con campo per l'etichetta No

Numero di moduli

Numero di moduli 1

Protezione

Con protezione dal contatto incrementata No

Resistenza agli urti IK IK05

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Funzioni

Con illuminazione di orientamento No

Con illuminazione funzionale No

Testo

Stampa Con stampa "ZSV"

Custodia Piastra centrale

Testo

Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

Adatto per

R.x