



VF122TD1

### Rozvodnice zapuštěná golf, IP40, 1-řadá, 22 mod., transparentní dvířka

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Jmenovité napětí | 400 - 400 V |
|------------------|-------------|

##### Instalace, montáž

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Vhodné pro venkovní použití | Ne               |
| Montáž                      | Zapuštěná montáž |

##### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 63 A |
|-----------------|------|

##### Vybavení

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Počet lišt               | 1   |
| Počet řad v rozvaděči    | 1   |
| Počet polí v šířce       | 1   |
| Zámek                    | Ne  |
| Má neutrální svorkovnici | Ano |

##### Kapacita

|              |    |
|--------------|----|
| Počet modulů | 22 |
|--------------|----|

##### Funkce

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Se vstupy potrubí | Ano |
|-------------------|-----|

##### Rozměry

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Výška           | 293 mm   |
| Šířka           | 532 mm   |
| Hloubka         | 97,50 mm |
| Vestavěná výška | 257 mm   |

##### Kryt, dveře

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Počet dveří rozvaděče | 1 |
|-----------------------|---|

##### Rozměry

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Vestavěná šířka | 498 mm |
|-----------------|--------|

##### Kryt, dveře

|             |   |
|-------------|---|
| Počet zámků | 0 |
|-------------|---|

##### Rozměry

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Vestavěná hloubka    | 72 mm |
| Počet jednotek šířky | 22    |

##### Kryt, dveře

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Dveře/kryt průhledné | Ano |
|----------------------|-----|

##### Materiál

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiál | Umělá hmota |
| Kód RAL  | 9010        |
| Barva    | Bílá        |

##### Vybavení

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Má uzemňovací svorkovnici | Ano |
| Montážní deska            | Ne  |

##### Materiál

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Odolnost proti ultrafialovému záření | Ne |
|--------------------------------------|----|

##### Bezpečnost

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Třída izolace          | Třída izolace II |
| Mechanická odolnost IK | IK07             |
| Stupeň krytí IP        | IP40             |

**Bezpečnost**

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Typ uzamčení         | Zámek na zacvaknutí<br>Bez zámku |
| Test žhavicím drátem | 850 °C                           |

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|