



LFF4011007030

GOUL. LIFEA 40X110 AVEC ECLISSES/2AGRA, gris

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	110 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	3250 - 3250 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	17
---	----

Matière

Matériau	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	7030
Couleur	Gris

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	3
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui