




47397115

## Utičnica, ŠUKO, sa poljem za natpis, natpis EDV, K.1, crvena sjajna

### Tehničke karakteristike

#### Električna struja

Nazivna struja 16 A

#### Napon

Nazivni napon 250 V

Nazivni napon 250 - 250 V

#### Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

#### Materijali

Boja Crvena

RAL kod 3003

Obrada površine Sjajno

Materijal Termoplastika

Obrada Neobrađeno

#### Dimenzije

Visina 71 mm

Širina 71 mm

Broj jedinica 1

Ugrađena dubina 32 mm

#### Veza

Vrsta priključka/utikača Stezaljka utikača

#### Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

#### Povezivost

Vrsta veze Plug-in veza

Vrsta montaže Montaža vijcima  
Montaža kralama

#### Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu SCHUKO

Rotirani centralni umetak Ne

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Ne

Sa signalnom lampom Ne

Sa bravom Ne

#### Pribor

Ima polje za označavanje Da

#### Kapacitet

Broj modula 1

#### Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Ne

Otpornost na udarce IK IK05

Ingress Protection (IP) klasa IP20

#### Tekst

Poklopac Poklopac centralne ploče

Zaštita Bez poboljšane zaštite od kontakta

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

#### Pogodno za

Berker K.x

---

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS

Da