



LFF6011049011

**Unutrašnji ugao, bezhalogeni, LF/LFF 60x110mm, crna**

**Tehničke karakteristike**

**Pribor**

Vrsta pribora Oblikovano/kalupljeno

**Postavke**

Ugaoni domet 83 - 97

**Dimenzije**

Visina 60 mm

Širina 110 mm

**Materijali**

Materijal PC-ABS

Obrada Neobrađeno

Boja Grafitna crna

RAL kod 9011

**Sigurnost**

Otpornost na udarce IK IK07

**Standardi**

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 Ne

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -5 - 60 °C

**Oprema**

Sa zaštitnim filmom Ne

**Pogodno za**

LF 60x110

**Održivost**

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da