




47397113

## Zásuvka SCHUKO s potiskem "SV" (napájení), K.1, zelená lesk

### Technické vlastnosti

#### Napětí

|                  |       |
|------------------|-------|
| Jmenovité napětí | 250 V |
|------------------|-------|

#### Elektrický proud

|                 |      |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frekvence

|           |            |
|-----------|------------|
| Frekvence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Materiál

|                  |            |
|------------------|------------|
| Barva            | Zelená     |
| Kód RAL          | 6029       |
| Povrchová úprava | Lesklý     |
| Materiál         | Termoplast |
| Povrch           | Neošetřený |

#### Rozměry

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Výška             | 71 mm |
| Šířka             | 71 mm |
| Počet jednotek    | 1     |
| Vestavěná hloubka | 32 mm |

#### Připojení

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Typ konektoru/zástrčky | Zásuvná svorka |
|------------------------|----------------|

#### Instalace, montáž

|        |                  |
|--------|------------------|
| Montáž | Zapuštěná montáž |
|--------|------------------|

#### Konektivita

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Typ připojení | Zásuvná přípojka                       |
| Druh montáže  | Upevnění šrouby<br>Upevnění příchytkou |

#### Vybavení

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky | SCHUKO |
| Otočná středová vložka                  | Ne     |
| Se zavěšeným víkem                      | Ne     |
| S kulatým ochranným zemnicím kolíkem    | Ne     |
| Se signálním svítidlem                  | Ne     |
| Zámek                                   | Ne     |

#### Příslušenství

|               |     |
|---------------|-----|
| Popisové pole | Ano |
|---------------|-----|

#### Kapacita

|              |   |
|--------------|---|
| Počet modulů | 1 |
|--------------|---|

#### Bezpečnost

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Se zvýšenou ochranou proti dotyku | Ne   |
| Mechanická odolnost IK            | IK05 |
| Stupeň krytí IP                   | IP20 |

#### Funkce

|                          |    |
|--------------------------|----|
| S orientačním osvětlením | Ne |
| S funkčním osvětlením    | Ne |

#### Texty

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Potisk | S potiskem "SV"       |
| Kryt   | Centrální krycí deska |

**Texty**

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Ochrana       | Bez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku |
| Typ připojení | S bezšroubovými svorkami                      |

**Vhodné pro**

K.x

**Udržitelnost**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|