



ERD263S

Tekniska egenskaper

Anslutning

| | |
|----------------|-----|
| Anslutningstyp | 2NO |
|----------------|-----|

Elektrisk ström

| | |
|-----------|------|
| Märkström | 63 A |
|-----------|------|

Kapacitet

| | |
|---------------|---|
| Antal moduler | 3 |
|---------------|---|

Frekvens

| | |
|----------|------------|
| Frekvens | 50 - 50 Hz |
|----------|------------|

Spänning

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Nominell impulsskyddspänning Uimp | 4000 V |
| Nominell isolationsspänning Ui | 440 V |
| Märkdriftspänning Ue | 400 - 400 V |
| Styrspänning AC | 24 - 24 V |
| Styrspänning DC | 24 - 24 V |

Användningsförhållanden

| | |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -10 - 50 °C |
|------------------|-------------|

Användning

| | |
|----------------|-------------|
| Driftskategori | AC-7a/AC-7b |
|----------------|-------------|

Användningsförhållanden

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Förvarings-/transporttemperatur | -40 - 80 °C |
|---------------------------------|-------------|

Uthållighet

| | |
|---|--------|
| Mekanisk livslängd (omkopplingar) | 100000 |
| Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar) | 30000 |

Ström

| | |
|--|---------|
| Total effektförlust vid nominell märkström | 14,50 W |
| Absorberad startström | 5,20 VA |

Dimensioner

| | |
|-------|-------|
| Höjd | 85 mm |
| Bredd | 54 mm |
| Djup | 60 mm |

Anslutning

| | |
|--------------------|---|
| Antal anslutningar | 2 |
|--------------------|---|

Utrustning

| | |
|------------------------------------|----|
| Antal slutande kontakter | 2 |
| Antal NC-kontakter | 0 |
| Med brytare för manuell omkoppling | Ja |

Anslutning

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Area flexibel ledare | 1.5 - 16 mm ² |
| Area solid ledare | 1.5 - 25 mm ² |

Hållbarhet

| | |
|-----------------------|----|
| RoHS-överensstämmelse | Ja |
|-----------------------|----|