




918192507

**Okvir, 3-struki, Integro Flow, siva sjajna**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

|             |   |
|-------------|---|
| Broj:       | 3 |
| Broj modula | 3 |

**Materijali**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Boja            | Siva          |
| RAL kod         | 7038          |
| Obrada površine | Sjajno        |
| Materijal       | Termoplastika |
| Obrada          | Neobrađeno    |

**Dimenzije**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Visina                     | 59,50 mm  |
| Širina                     | 178,50 mm |
| Dubina                     | 9 mm      |
| Broj jedinica horizontalno | 3         |
| Broj jedinica vertikalno   | 3         |

**Pribor**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Ima polje za označavanje | Ne |
|--------------------------|----|

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP20 |
| Otpornost na udarce IK        | IK02 |

**Tekst**

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Način instalacije | Pričvršćivanje stezaljkom<br>Za vertikalnu i horizontalnu montažu |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|

**Održivost**

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |