



LFH3004507035

**LFH, bodemprofiel + deksel halogeenvrij 30x45 mm, lichtgrijs**

**Technische karakteristieken**

**Afmetingen**

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte          | 30 mm                       |
| Breedte         | 45 mm                       |
| Lengte          | 2000 mm                     |
| Binnendoorsnede | 1010 - 1010 mm <sup>2</sup> |

**Capaciteit**

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 5 |
|------------------------------------------------------------|---|

**Materiaal**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Materiaal              | PC-ABS      |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| RAL-kleur              | 7035        |
| Kleur                  | Lichtgrijs  |

**Veiligheid**

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK07 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

**Normen**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

**Connectiviteit**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Kabelgootverbinding | Voorgemonteerd met koppelingen |
|---------------------|--------------------------------|

**Uitrusting**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Aantal compartimenten   | 1 - 1 |
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Met kabelhouders        | Nee   |
| Met beschermfolie       | Nee   |

**Duurzaamheid**

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

**Afbeeldingen | tekeningen**

