



LFH3004507035

tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy 30x45mm, jasnoszary

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	30 mm
Szerokość	45 mm
Długość	2000 mm
Szerokość pokrywy	45 mm

Pokrywa, drzwi

Liczba możliwych do montażu pokryw	1
------------------------------------	---

Wymiary

Wewnętrzny przekrój poprzeczny	1010 - 1010 mm ²
--------------------------------	-----------------------------

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	5
---	---

Materiały

Materiał	PC/ABS
Obróbka	Stan surowy
Kod RAL	7035
Kolor	Jasnoszary

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK07
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

Normy

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Nie
--	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Wyposażony w łączniki podstawy
----------------------	--------------------------------

Sprzęt

Liczba przegród	0
Liczba przegród	1 - 1
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	0
Zacisk mocujący linkę w zestawie	Nie
Z folią ochronną	Nie

Instalacja, montaż

Perforacja podstawy	Tak
---------------------	-----

Konfiguracja

Jest samoprzylepne	Nie
--------------------	-----

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

