



LFS6015009016

## LFS, bodemprofiel + deksel 60x150 mm, verkeerswit

### Technische karakteristieken

#### Afmetingen

|                 |                             |
|-----------------|-----------------------------|
| Hoogte          | 60 mm                       |
| Breedte         | 150 mm                      |
| Lengte          | 2000 mm                     |
| Binnendoorsnede | 7000 - 7000 mm <sup>2</sup> |

#### Capaciteit

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten) | 29 |
|------------------------------------------------------------|----|

#### Materiaal

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Materiaal              | Staal       |
| Oppervlaktebehandeling | Gelakt      |
| RAL-kleur              | 9016        |
| Kleur                  | Verkeerswit |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

#### Normen

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|------------------------------------------------|-----|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

#### Connectiviteit

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Kabelgootverbinding | Koppelingen als afzonderlijke referentie |
|---------------------|------------------------------------------|

#### Uitrusting

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Aantal scheidingswanden | 0     |
| Aantal compartimenten   | 1 - 3 |
| Aantal scheidingswanden | 2     |
| Met kabelhouders        | Ja    |
| Met beschermfolie       | Nee   |

#### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |

### Afbeeldingen | tekeningen

