



LFS6015009010

Goulotte LFS en acier 60x150mm en blanc paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	60 mm
Largeur	150 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	7000 - 7000 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	29
---	----

Matière

Matériau	Aacier
Traitement	Laqué
Code RAL	9010
Couleur	Blanc paloma

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK08
Classe de protection (IP)	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Eclisses en références séparées
-----------------------------------	---------------------------------

Equipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 3
Nombre de cloisons clipsables	2
Agrafe incluse	Oui
Avec film de protection	Non

Photos | dessins

