



80960321



IP20

**Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker Q.1/Q.3/Q.7 alulook**

**Technische eigenschappen**

**Uitvoering**

Bedieningselement Dubbel wip

**Materiaal**

Kleur Aluminium

RAL-code 9006

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte 58 mm

Breedte 58 mm

Diepte 10 mm

**Instellingen**

Ondersteunde instelmodus ETS  
easy

**Aansluitmogelijkheden**

Met bussysteem KNX RF Nee

Aansluitwijze Klembevestiging

**Samenstelling**

Controlevenster/licht uitgang Ja

**Toebehoren**

Heeft tekstveld Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

**Teksten**

Opdruk Zonder opdruk

Montagewijze Klembevestiging

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en  
groepsimpulsdrukker 2-voudig

**Geschikt voor**

Q.x

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja