



80960329



IP20

Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - Q.x, bílá sametová

Technické vlastnosti

Architektura

Řídící/ovládací prvek Dvojnásobná klapka

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Sametový

Materiál Termoplast

Povrch Lakované

Rozměry

Výška 58 mm

Šířka 58 mm

Hloubka 10 mm

Nastavení

Podporovaný režim nastavení ETS easy

Konektivita

Se sběrníkovým systémem KNX RF Ne

Druh montáže Upevnění svorkou

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ano

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Texty

Potisk Bez potisku

Způsob montáže Upevnění sponami

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Tlačítko Také pro aplikace KNX: tlačítko 1násobné a skupinové tlačítko BA 2násobné

Kolébkový spínač/tlačítko Pro kolébková tlačítka Pro kolébkové spínače, přepínače, křížové přepínače

Vhodné pro

Q.x

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano