



80960329



Vippa dubbel, Q.x, easy KNX, indikeringsfönster, Vit

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement	Dubbelvippa
---------------------	-------------

Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Sammet
Material	Termoplast
Behandling	Lackad

Dimensioner

Höjd	58 mm
Bredd	58 mm
Djup	10 mm

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy
------------------------------	-------------

Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
Typ av montering	Klor

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Ja
-------------------------------	----

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

Text

Präglad	Utan symbol
Utförande	Klämfäste
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
Tryckknapp	Även för KNX-applikationer: tryckknapp, 2-vägs, och grupptryckknapp, 2-vägs
Vippa strömställare/ tryckknapp	Tryckknappar Enkel

Lämplig för

Q.x	
-----	--

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja