



80960326



IP20

recouvr. p. module poussoir sens. 2 postes, KNX-Q.x, anthr. vel., laqué

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande	Touche double
---------------------------	---------------

Matières

Couleur	Anthracite
Code RAL	7021
Finition de la surface	Velours
Matière	Thermoplastique
Traitement	Laqué

Dimensions

Hauteur	58 mm
Largeur	58 mm
Profondeur	10 mm

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS easy
----------------------------------	-------------

Connectivité

Système bus radio-KNX	No
Type de montage	Fixation par serrage

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière	Oui
---------------------------------------	-----

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	No
------------------------------------	----

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Textes

Impression	Sans inscription
Mode d'installation	Fixation de borne
Éclairage	Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir	Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions
Interrupteurs / Poussoirs à bascule	Pour bouton-poussoir Pour inverseur

Adapté à

Berker Q.x

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui