



80960326



IP20

Copertura x modulo sensore a tasti doppio KNX - Serie Q.1/Q.3 antrac.vell. vern.

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciere

**Materiali**

Colore Antracite

Codice RAL 7021

finitura superficiale Vellutato

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Verniciato

**Serie**

Altezza 58 mm

Larghezza 58 mm

Profondità 10 mm

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata ETS  
easy

**Connettività**

Con sistema bus radio KNX No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

**Acessori**

Con campo per l'etichetta No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

**Testo**

Stampa Senza stampa

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo  
doppio

Interruttore/pulsante a bilanciare Per pulsanti a bilanciare  
Per interruttore di commutazione/invertitore

**Adatto per**

Q.x

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì