



80960326



IP20

Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement Dubbel wip

Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-code 7021

Afwerking oppervlakte Softfinish

Materiaal Thermoplast

Oppervlakte behandeling Gelakt

Afmetingen

Hoogte 58 mm

Breedte 58 mm

Diepte 10 mm

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS
easy

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF Nee

Aansluitwijze Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Teksten

Opdruk Zonder opdruk

Montagewijze Klembevestiging

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en
groepsimpulsdrukker 2-voudig

Wipschakelaar/-impulsdrukker Voor wipimpulsdrukker
Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

Q.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja