



80960326



IP20

Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker Q.1/Q.3/Q.7 antraciet

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Dubbel wip
-------------------	------------

Materiaal

Kleur	Antraciet
RAL-code	7021
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	58 mm
Breedte	58 mm
Diepte	10 mm

Instellingen

Ondersteunde instelmodus	ETS easy
--------------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Met bussysteem KNX RF	Nee
Aansluitwijze	Klembevestiging

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Ja
-------------------------------	----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 45 °C
---------------------	------------

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Klembevestiging
Verlichting	Voor verlichtings- en controlecircuit
Drukknop	Ook voor KNX-toepassingen: impulsdrukker 2-voudig en groepsimpulsdrukker 2-voudig
Wipschakelaar/-impulsdrukker	Voor wipimpulsdrukker Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

Serie berker Q.x	
------------------	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja