



80960399



IP20

## Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Vit, S.1

### Tekniska egenskaper

#### Arkitektur

Styr/manöverelement	Dubbelvippa
---------------------	-------------

#### Material

Färg	Vit
RAL-kod	9010
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

#### Dimensioner

Höjd	55 mm
Bredd	55 mm
Djup	10 mm

#### Inställningar

Konfigurationsläge som stöds	ETS easy
------------------------------	-------------

#### Anslutning

Med bussystem KNX radio	Nej
Typ av montering	Klor

#### Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag	Ja
-------------------------------	----

#### Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-5 - 45 °C
------------------	------------

#### Text

Präglad	Utan symbol
Utförande	Klämfäste
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets
Tryckknapp	Även för KNX-applikationer: tryckknapp, 2-vägs, och grupptryckknapp, 2-vägs
Vippa strömställare/ tryckknapp	Tryckknappar Enkel

#### Lämplig för

S.x/B.x
---------

#### Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja