



80960383



IP20

Tecla 2 fases, S/B, aluminio

Características técnicas

Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla doble
-------------------------------	-------------

Materiales

Colour	Aluminio
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico

Tratamiento

Lacado

Dimensiones

Altura	55 mm
Anchura	55 mm
Profundidad	10 mm

Configuración

Modo de configuración posible	ETS easy
-------------------------------	----------

Conectividad

Con sistema de bus KNX radio	No
Tipo de montaje	Montaje con abrazadera

Equipo

Ventana de control / salida de luz	Sí
------------------------------------	----

Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de montaje	Fijación de conectores
Iluminación	Para circuito iluminación y control
Pulsador	También para aplicaciones KNX: pulsador, de 2 elementos y pulsador de grupo, de 2 elementos
Pulsador/interruptor basculante	Para pulsador basculante Para conmutador/commutador cruzado

Características técnicas

Berker S.x/B.x

Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí