



80960382



IP20

**Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - S.1/B.x, krémová lesk**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

Řídicí/ovládací prvek Dvojnásobná klapka

**Materiál**

Barva Bílá

Kód RAL 1013

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

**Rozměry**

Výška 55 mm

Šířka 55 mm

Hloubka 10 mm

**Nastavení**

Podporovaný režim nastavení ETS  
easy

**Konektivita**

Se sběrníkovým systémem KNX RF Ne

Druh montáže Upevnění svorkou

**Vybavení**

Monitorovací okno / světelný výstup Ano

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP IP20

**Podmínky použití**

Provozní teplota -5 - 45 °C

**Texty**

Potisk Bez potisku

Způsob montáže Upevnění sponami

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Tlačítko Také pro aplikace KNX: tlačítko 1násobné a skupinové tlačítko BA  
2násobné

Kolébkový spínač/tlačítko Pro kolébková tlačítka  
Pro kolébkové spínače, přepínače, křížové přepínače

**Vhodné pro**

S.x/B.x

**Udržitelnost**

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano