



80960382



IP20

Β. ΠΛΑΚΙΔΙΟ KNX ΕΝΣΩΜΑΤ. BUS COUPLER LED ΔΙΠΛΟ S.1/B.3/B.7 ΜΠΕΖ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Διπλό πλήκτρο

Υλικά

Χρώμα Μπεζ

Κωδικός RAL 1013

Φινίρισμα επιφάνειας Γυαλιστερό

Υλικό Θερμοπλαστικό

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 55 mm

Πλάτος 55 mm

Βάθος 10 mm

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης ETS
easy

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

Τρόπος στήριξης Τοποθέτηση σφικτήρα

Εξοπλισμός

Πλακίδια φωτεινά Ναι

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Κείμενο

Σήμανση Χωρίς επιτύπωση

Τρόπος εγκατάστασης Τοποθέτηση σφικτήρα

Φωτισμός Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Μπουτόν Επίσης για εφαρμογές KNX: μπουτόν πίεσης, διπλό, και ομαδικό μπουτόν πίεσης, διπλό

Μπουτόν/Πλήκτρο Για μπουτόν
Για απενεργοποίηση/αλλαγή/ενδιάμεσο διακόπτη

Κατάλληλο για

S.x/B.x

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC Ναι

Συμμόρφωση RoHS Ναι