



80960385



IP20

Afdek. 2-v voor drukknopmodule, berker S/B antraciet

Technische karakteristieken

Architectuur

Bedieningselement Dubbele toets

Materiaal

Kleur Antraciet

RAL-kleur 7021

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Thermoplast

Oppervlaktebehandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 55 mm

Breedte 55 mm

Diepte 10 mm

Instellingen

Ondersteunde instelmodus ETS
easy

Connectiviteit

Met bussysteem KNX RF Nee

Aansluitwijze Klembevestiging

Uitrusting

Controlevenster/licht uitgang Ja

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 45 °C

Teksten

afdruk Zonder opdruk

Montagewijze Klembevestiging

Verlichting Voor verlichtings- en controlecircuit

Drukknop Ook voor KNX-toepassingen: drukknop 2-voudig en serie-drukknop 2-voudig

schakelaar/-impulsdrukknop Voor drukknoppen

Voor wissel-/kruisschakelaar

Geschikt voor

Serie berker S.x

Duurzaamheid

REACH conform Ja

RoHS conform Ja