



80960385



IP20

Copertura x Mod. sensore a tasti doppio KNX berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciere

Materiali

Colore Antracite

Codice RAL 7021

finitura superficiale Opaco

Materiale Materiale termoplastico

Trattamento Non trattato

Serie

Altezza 55 mm

Larghezza 55 mm

Profondità 10 mm

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS
easy

Connettività

Con sistema bus radio KNX No

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Sì

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Testo

Stampa Senza stampa

Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto

Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo

Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo
doppio

Interruttore/pulsante a bilanciare Per pulsanti a bilanciare
Per interruttore di commutazione/invertitore

Adatto per

S.x/B.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì