



80960385



IP20

Tampa p/ BP KNX S.x 2 teclas c/BCU, antr

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

Materiais

Cor Antracite
 Código RAL 7021
 Acabamento Mate
 Material Termoplástico
 Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 55 mm
 Largura 55 mm
 Profundidade 10 mm

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS
easy

Conetividade

Sistema bus RF KNX Não
 Tipo de montagem Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Texto

Impressão Sem gravação
 Modo de instalação Fixação com grampos
 Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos
 Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e
botão de grupo de 2 canal
 Comutador basculante/botão de pressão Para botões de pressão basculantes
Para comutador/interruptor intermédio

Adequado para

S.x/B.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim
 Conformidade RoHs Sim