



80960385



IP20

Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - S.1/B.x, antracit mat

Technické vlastnosti

Architektura

Řídící/ovládací prvek Dvojnásobná klapka

Materiál

Barva Antracit
Kód RAL 7021
Povrchová úprava Matná
Materiál Termoplast
Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 55 mm
Šířka 55 mm
Hloubka 10 mm

Nastavení

Podporovaný režim nastavení ETS
easy

Konektivita

Se sběrníkovým systémem KNX RF Ne
Druh montáže Upevnění svorkou

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ano

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Texty

Potisk Bez potisku
Způsob montáže Upevnění sponami
Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod
Tlačítko Také pro aplikace KNX: tlačítko 1násobné a skupinové tlačítko BA 2násobné
Kolébkový spínač/tlačítko Pro kolébková tlačítka
Pro kolébkové spínače, přepínače, křížové přepínače

Vhodné pro

S.x/B.x

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano
V souladu se směrnicí RoHS Ano