




80960385



IP20

Tryckknapp dubbel, med indikering, KNX, Antracit, S.1

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement Dubbelvippa

Material

Färg Antracit

RAL-kod 7021

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Obehandlad

Dimensioner

Höjd 55 mm

Bredd 55 mm

Djup 10 mm

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS
easy

Anslutning

Med bussystem KNX radio Nej

Typ av montering Klor

Utrustning

Övervakningsfönster/ljusuttag Ja

Tillbehör

Har märksfält Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Text

Präglad Utan symbol

Utförande Klämfäste

Belysning Till belysnings- och övervakningskrets

Tryckknapp Även för KNX-applikationer: tryckknapp, 2-vägs, och grupptryckknapp, 2-vägs

Vippa strömställare/ tryckknapp Tryckknappar
Enkel

Lämplig för

S.x/B.x

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja