



80960389



IP20

Kryt dělený pro 2-násobný tlačítkový modul , KNX - S.1/B.x, bílá lesk

Technické vlastnosti

Architektura

Řídicí/ovládací prvek Dvojnásobná klapka

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Lakované

Rozměry

Výška 55 mm

Šířka 55 mm

Hloubka 10 mm

Nastavení

Podporovaný režim nastavení ETS
easy

Konektivita

Se sběrníkovým systémem KNX RF Ne

Druh montáže Upevnění svorkou

Vybavení

Monitorovací okno / světelný výstup Ano

Příslušenství

Popisové pole Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 45 °C

Texty

Potisk Bez potisku

Způsob montáže Upevnění sponami

Osvětlení Pro osvětlení a kontrolní obvod

Tlačítko Také pro aplikace KNX: tlačítko 1násobné a skupinové tlačítko BA
2násobné

Kolébkový spínač/tlačítko Pro kolébková tlačítka
Pro kolébkové spínače, přepínače, křížové přepínače

Vhodné pro

S.x/B.x

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano