



80960371



IP20

#### Tecla 2 fases, K.x, aluminio

#### Características técnicas

##### Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla doble
-------------------------------	-------------

##### Materiales

Colour	Aluminio
Código RAL	9006
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Lacado

##### Dimensiones

Altura	55 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	10 mm

##### Configuración

Modo de configuración posible	ETS easy
-------------------------------	----------

##### Conectividad

Con sistema de bus KNX radio	No
Tipo de montaje	Montaje con abrazadera

##### Equipo

Ventana de control / salida de luz	Sí
------------------------------------	----

##### Accesorios

Tiene campo de etiquetado	No
---------------------------	----

##### Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-5 - 45 °C
-------------------------------	------------

##### Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de montaje	Fijación de conectores
Iluminación	Para circuito iluminación y control
Pulsador	También para aplicaciones KNX: pulsador, de 2 elementos y pulsador de grupo, de 2 elementos

#### Características técnicas

Berker K.x

#### Sostenibilidad

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí