



80960371



IP20

Copertura per modulo sensore a tasti doppio KNX - K.1/K.5 alu opaco, verniciato

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando Doppio bilanciere

Materiali

Colore Alluminio
Codice RAL 9006
finitura superficiale Opaco
Materiale Materiale termoplastico
Trattamento Verniciato

Serie

Altezza 55 mm
Larghezza 70 mm
Profondità 10 mm

Impostazioni

Modalità di configurazione supportata ETS
easy

Connettività

Con sistema bus radio KNX No
Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a morsetto

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce Si

Acessori

Con campo per l'etichetta No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -5 - 45 °C

Testo

Stampa Senza stampa
Tipo di montaggio Fissaggio con morsetto
Illuminazione Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante Anche per applicazioni KNX: pulsante doppio e pulsante di gruppo doppio

Adatto per

K.x

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Si
Conformità ROHS Si