



80960371



IP20

Vippa dub t TK-KNX K.x Alu OBS! Utgått

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Styr/manöverelement Dubbelvippa

Material

Färg Aluminium

RAL-kod 9006

Ytbehandling Matt

Material Termoplast

Behandling Lackad

Dimensioner

Höjd 55 mm

Bredd 70 mm

Djup 10 mm

Inställningar

Konfigurationsläge som stöds ETS
easy

Anslutning

Med bussystem KNX radio Nej

Typ av montering Klor

Urustning

Övervakningsfönster/ljusuttag Ja

Tillbehör

Har märksfält Nej

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Användningsförhållanden

Driftstemperatur -5 - 45 °C

Text

Präglad Utan symbol

Utförande Klämfäste

Belysning Till belysnings- och övervakningskrets

Tryckknapp Även för KNX-applikationer: tryckknapp, 2-vägs, och grupptryckknapp, 2-vägs

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja

RoHS-överensstämmelse Ja