



80960375



IP20

Recouvrement p. module poussoir sensoriel 2 postes, KNX-K.1/K.5, anthracite mat

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Matières

Couleur Anthracite
Code RAL 7021
Finition de la surface Mat
Matière Thermoplastique
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 55 mm
Largeur 70 mm
Profondeur 10 mm

Réglages

Modes de configuration supportés ETS
easy

Connectivité

Système bus radio-KNX No
Type de montage Fixation par serrage

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Textes

Impression Sans inscription
Mode d'installation Fixation de borne
Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance
Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

Adapté à

Berker K.x

Durabilité

Conformité REACH Oui
Conforme à la directive RoHS Oui