




80960375



IP20

Recouvrement p. module poussoir sensoriel 2 postes, KNX-K.1/K.5, anthracite mat

Caractéristiques techniques

Architecture

Type d'organe de commande Touche double

Matières

Couleur Anthracite

Code RAL 7021

Finition de la surface Mat

Matière Thermoplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 55 mm

Largeur 70 mm

Profondeur 10 mm

Réglages

Modes de configuration supportés ETS
easy

Connectivité

Système bus radio-KNX No

Type de montage Fixation par serrage

Équipement

Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Textes

Impression Sans inscription

Mode d'installation Fixation de borne

Éclairage Pour circuit d'éclairage et de surveillance

Bouton poussoir Également pour les applications KNX : poussoir 2 postes et poussoir 2 postes groupé, 4 fonctions

Adapté à

Berker K.x

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui