



80960375



IP20

Tampa p/ BP KNX K.x 2 teclas c/BCU, antr

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando Tecla dupla

Materiais

Cor Antracite

Código RAL 7021

Acabamento Mate

Material Termoplástico

Tratamento Sem tratamento

Dimensões

Altura 55 mm

Largura 70 mm

Profundidade 10 mm

Modo de configuração

Modo de configuração suportado ETS
easy

Conetividade

Sistema bus RF KNX Não

Tipo de montagem Montagem de braçadeira

Equipamento

Janela de controlo/saída de luz Sim

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Segurança

Índice de proteção IP IP20

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - 45 °C

Texto

Impressão Sem gravação

Modo de instalação Fixação com grampos

Iluminação Para iluminação ou monitorização de circuitos

Botão de pressão Também para aplicações KNX: botão de pressão de 2 canal e botão de grupo de 2 canal

Adequado para

K.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHs Sim